

**Garant****ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 40 A = 70, voor ER-spantangmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300649 11
GTIN	4045197944481
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spanmoer uitgebalanceerd **voor HSC**. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

· **Standaard met Balluff-chip-boring.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

**Levering:**

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806. AB-spansleutels nr. 308820; 308830.

**Technische beschrijving**

Spanbereik	0,5 - 7 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Voor ER-spantangen	11 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740	11
Nuttige lengte L <sub>N</sub>	44 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	1-7 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spantangenset 7-delig 1–7 mm	309155
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308881 2

ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spantangenset 13-delig 1–7 mm	309010