

Garant**Universeel gereedschapsassortiment L 22-delig, Aantal delen: 22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	685520 22
GTIN	2050001944467
Artikelklasse	66H

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5

Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 maat 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 1 st. nr. 627132 maat 9

Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660030 maat 2; 3,5; 5,5; 6,5

Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667690 maat 1; 2

Combinatietang: 1 St. nr. 700940 maat 160

Dekselinzet: 1 St. nr. 693352

Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

Opmerking:

Geleverd met gesorteerd gereedschap.

De geschikte rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® maat 102 is onder nr. 693370 maat 5 leverbaar.

IP-klasse: IP X4

Gewicht: 3,8 kg

Technische beschrijving

Gewicht	3,8 kg
IP-klasse	IP X4
Aantal delen	22
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 17X19 mm	610600 17X19
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, verchromd Aantal sleutels 9	627132 9
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660030 6,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Dekselinzet, los	693352
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 102	693330 102

Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Combinatietang, verchromd, met 2-componenten-grepen Totale lengte 160 mm	700940 160
Hardschuiminlay voor universeel gereedschapsassortiment L Aantal 1	685521 1