



## Geventileerd automatisch lasmasker optrel® vegaview2.5, Kleur: AIR



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 097977 AIR    |
| GTIN          | 7640127615898 |
| Artikelklasse | 09U           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Licht, automatisch lasmasker** (482 g) voor een geringe belasting van de spieren van hoofd en nek. Optimaal zicht en **100% bescherming tegen UV- en IR-straling**. Het masker beschikt over een **hoge kleurechtheid** en een licht niveau met een hoge lichtdoorlatendheid van 23%, waardoor een goed zicht op het onderdeel mogelijk is. Met een simpele druk op de knop aan de buitenzijde wordt de **slijpmodus** geactiveerd. Ideaal voor werkomgevingen met slechte verlichting. Met comfortabele hoofdband met verstelmogelijkheden. De detectiehoek van de lichtboog kan met een schuif worden ingesteld en ook de gevoeligheid kan ideaal aan de werkomgeving worden aangepast.

- **Donkere beschermingsniveaus: 8 – 12**
- **Licht niveau: 2,5**
- **Met lithium 3 V batterij (levensduur 3.000 uur)**
- **Gezichtsveld lasfilter: 50 x 100 mm**

**De geventileerde uitvoering van de optrel® vegaview2.5** beschikt over dezelfde producteigenschappen als de standaarduitvoering nr. 097949 maat BLACK. De helm kan met enkele simpele handelingen met het **motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000X nr. 097978 maat E3000X** worden verbonden.

#### Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen en -snijden

**Norm:**

EN 175; EN 379; EN 166

**T.b.v.:**Nr. 097978 maat E3000 motoraangedreven adembeschermingsysteem **optrel® e3000**.**Levering:**

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak

---

**Technische beschrijving**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Classificatie conform EN 379              | 1 / 1 / 1 / 2   |
| Schakeltijd van donker naar licht         | 50 - 1000 ms    |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1               |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032   |
| Schakeltijd van licht naar donker         | 0,1 ms          |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding |
| Producttype                               | Lasmasker       |