



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap en doppen 27-delig, Aantal delen: 27



Bestelgegevens

Bestelnummer	676173 27
GTIN	4013288182180
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675310 gr. 1/25; 2/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675320 gr. 1/25; 2/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. nr. 675240 gr. 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Torx®: Resp. 1 st. nr. 675340 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Doppen 1/4 inch, voor buitenzeskant: Resp. 1 st. gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname

Schroevendraaierhouder: 1 st.

Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645

Ratel, vierkant, 1/4 inch: 1 st.

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Fabrikantnummer	KK Zyklus Mini 2
Bedieningsgereedschap	1 bitratel 1/4 inch
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhouder
Bedieningsgereedschap	Ratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX30	675340 TX30
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675340 TX15
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX40	675340 TX40
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX10	675340 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675340 TX20

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm

675240 4

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm

675240 5

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm

675240 3