

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967260 125
GTIN	4045197694270
Artikelklasse	92H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.

Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.

Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.

Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

Opmerking:

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

Technische beschrijving

Spanwijdte	150 mm
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-Ø	3/8 – 3 inch
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend
Gewicht	10 kg

Bekbreedte	125 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 125 mm	967729 125
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 125	967280 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 125 mm	967721 125
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 125 mm	967726 125
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 125 mm	967723 125
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 125 mm	967728 125
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 125 mm	967722 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 125 mm	967724 125
Assortiment magnetische bankschroefbekken Bekbreedte 125 mm	967702 125
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 125 mm	967727 125
Klembeugel los Geschikt voor bankschroef maat 125	967290 125
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967260 Geschikt voor bankschroef maat 125	967550 125
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 125 mm	967711 125
Pijpklembekken, paar Geschikt voor bankschroef maat 125	967285 125