

**Ansell****Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-600, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer  | 094721 9     |
| GTIN          | 076490493363 |
| Artikelklasse | 04P          |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.

TouchNTuff® 92-600. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Glad gripprofiel. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Norm:**

EN 374

**Technische beschrijving**

|   |            |
|---|------------|
| Handschoenmaat                          | 9          |
| Wanddikte                               | 0,12 mm    |
| Permeatietijd bij acetonitril 99%       | <10 min    |
| Permeatietijd bij cyclohexaan 99%       | >480 min   |
| Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | <10 min    |
| Permeatietijd bij ethanol 95%           | <10 min    |
| Permeatietijd bij isopropanol 99%       | 60-120 min |

|  |  |
|--|--|
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | >480 min   |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 50%       | >480 min   |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 96%       | <10 min  |
| Serie                                  | TouchNTuff®  |
| Beschermingscategorie                  | Categorie III                                      |
| Handschoentype                         | Wegwerphandschoen                                  |
| Handschoeneigenschap                   | Levensmiddelencertificering                        |
| Handschoeneigenschap                   | Huidvriendelijk voor personen met een allergie     |
| Handschoeneigenschap                   | latexvrij  |
| Handschoeneigenschap                   | Siliconenvrij                                      |
| EN 374                                 | Type B (JKPT)                                      |
| Bestendigheid tegen chemicaliën        | JKPT   |
| Materiaal                              | Nitril   |
| Veiligheidsklasse                      | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Dragermateriaal                        | Nitril   |
| Coating                                | Nitril   |
| Dikte                                  | 0,13 mm  |
| Lengte                                 | 240 mm   |
| Inhoud                                 | 100  |
| Gewicht                                | 3,1 g  |
| Kleur                                  | groen  |
| Toepassingsgebied                      | Precisie   |
| AQL                                    | 1,5  |
| Toepassing                             | eenmalig te gebruiken                              |
| Producttype                            | Wegwerphandschoen                                  |