



## LED-EX zaklamp met batterij, Type: EX7



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 081484 EX7    |
| GTIN          | 4058205001243 |
| Artikelklasse | 04B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

De lampen van de nieuwe LED Lenser EX-serie zijn zowel maximaal stofdicht als tegen water beschermd. Zaklamp met gepatenteerd Advanced Focus System voor scherpstellen van de lichtkegel. Comfortabele 'Magnetic Switch' voor eenvoudige bediening met handschoenen en veiligheidsuitrusting.

#### Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Batterijtype                 | Micro, AAA  |
| Fabrikantnummer              | EX7         |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3           |
| Lichtstroom                  | 60 - 200 lm |
| Brandduur                    | 16 - 45 h   |
| IP-klasse                    | IP 68       |
| Gewicht                      | 232 g       |
| Levering met riemtasje       | nee         |
| Kop-Ø                        | 41 mm       |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Kleur behuizing             | geel                  |
| ATEX-zone                   | Zone 0                |
| ATEX-zone                   | Zone 20               |
| Advanced Focus System (AFS) | ja                    |
| Totale lengte               | 161 mm                |
| Apparaateigenschap          | Geschikt voor EX-zone |
| Reikwijdte lichtbundel      | 70 - 120 m            |
| Energievoorziening          | Batterijvoeding       |
| Producttype                 | Taschenlampe          |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081551 LR3 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081554 LR3 |
| Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3 | 081559 LR3 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081552 LR3 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081553 LR3 |