



Imadła modułowe, długie, szerokość szczęk A: 150/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Klasa artykułu	35G

Opis

Wykonanie:

- łatwa obsługa mechaniczna (do 3,5 t)
- łatwa regulacja rozwartości
- imadło maszynowe ze szczękami dociskowymi
- utwardzone dyfucyjnie do 60 HRC
- odchyłka równoległości 0,02 mm.

w dostawie::

Szczęki dociskowe, 1 ogranicznik obrabianych przedmiotów, 2 wpusty przesuwne nr 362160, wielk. 16/16, 1 klucz do mocowania, 1 klucz z uchwytem poprzecznym.

wskazówka:

Inne kamienie do imadeł zob. nr 362160.

masa: 32 kg

Długość całkowita L: 580 mm

zakres mocowania b: 360 mm

wysokość korpusu G: 50 mm

wysokość szczęk C: 50 mm

rowek pasowany wzdłużny l: 16 mm

Opis techniczny

masa	32 kg
Długość całkowita L	580 mm
rowek pasowany poprzeczny n	16 mm

pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Gerardi 150
zakres mocowania b	360 mm
wysokość szczęk C	50 mm
wysokość korpusu G	50 mm
szerokość szczęk A	150 mm
rowek pasowany wzdłużny I	16 mm
maks. siła mocowania przy 80 Nm	30 kN
Seria	Gerardi 150

Akcesoria

Szczęki pryzmowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362125 150
Głaska szczęka nasadzana, twarda (szt.) do szczęk o szer. 150 mm	362147 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 20/16 mm	362160 20/16
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 16/16 mm	362160 16/16
Elementy modułowe stałe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362150 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 18/16 mm	362160 18/16
Ukośne szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362140 150
Rowkowana wzdłużnie szczęka nasadzana (szt.) do szczęk o szer. 150 mm	362146 150
Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/rowek pasowany 14/16 mm	362160 14/16
Szczęki ruchome (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362143 150
Pryzmowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm	362135 150
	362130 150

Kątowe szczęki nasadowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm

Łapy mocujące, para do szczęk o szerokości 150 mm

362120 150

Szczęki środkowe (szt.) do szczęk o szerokości 150 mm

362142 150

Kamienie do imadeł (para) wymiar rowka teowego B/
rowek pasowany 12/16 mm

362160 12/16

Głaska szczęka nasadzana, miękka (szt.) do szczęk o szer.
150 mm

362148 150

Elementy modułowe ruchome (szt.) do szczęk o szerokości
150 mm

362145 150

Elementy mocujące kpl. (szt.) do szczęk o szerokości 150
mm

362144 150