

HOLEX**Szafy na odzież z ukośnym dachem, ławką i zamkiem patentowym DOM, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949640 2
GTIN	4062406082345
Klasa artykułu	92S

Opis**Wykonanie:**

Korpus ma dach skośny, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przypawaną na stałe półką na czapki. Drążek na ubrania ma 3 przesuwne haki. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i wytłoczoną ramką na etykietę. Listwy na ławeczce standardowo bukowe, w profilu ok. 60x35 mm, heblowane, zaokrąglone, pokryte przezroczystym lakierem.

Z wysokiej jakości zamkiem patentowym.

Norma:**DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, ławka – zbliżony do antracytu, **lakier proszkowy**. Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

wysokość z przodu: 2090 mm

wysokość z tyłu: 2290 mm

szerokość: 610 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość użytkowa każdego przedziału: 220 mm
 głębokość użytkowa każdego przedziału: 465 mm

Opis techniczny

wysokość z tyłu	2290 mm
głębokość ławki	315 mm
wysokość z przodu	2090 mm
wysokość ławki	420 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	465 mm
szerokość ławki	610 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1260 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	220 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	360 - 530 mm
szerokość	610 mm
masa	59 kg
głębokość	500 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

Akcesoria

Dodatkowa półka na buty szerokość przedziału 300 mm	949760 300
Podstawka na buty z tworzywa sztucznego szt. 1	949761 1
Lustra sztuki 1	949770 1

Wieszaki odzieżowe sztuki 1	949775 1
Wieszaki odzieżowe sztuki 10	949775 10