



## Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

313220 250

GTIN

Klasa artykułu

33T

### Opis

#### Wykonanie:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej  $\varnothing$  mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **czerniona**.

#### Norma:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnych średnic mocowania

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

#### Użycie, tekst reklamowy:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

Szczęki z Al, <B>na zamówienie</B>.

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 125 mm

szerokość B: 30 mm

wysokość H: 50,5 mm

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 40 mm

długość wpustu A: 20 mm

## Opis techniczny

szerokość B	30 mm
długość L	125 mm
do średnicy uchwyty	250 mm
długość wpustu A	20 mm
szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów b	40 mm
wysokość H	50,5 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwyty klinowego