



Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 313220 160 |
| GTIN | 2050001929099 |
| Klasa artykułu | 33T |

Opis

Wykonanie:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Precyzyjnie frezowana** powierzchnia przyłożenia, **czerniona**.

Norma:

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnych średnic mocowania

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przebrajania uchwytów tokarskich**. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Użycie, tekst reklamowy:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 85 mm

szerokość B: 20 mm

wysokość H: 36 mm

szerokość rowka D: 8 mm

rozstaw otworów b: 32 mm

długość wpustu A: 18 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--|
| wysokość H | 36 mm |
| rozstaw otworów b | 32 mm |
| długość wpustu A | 18 mm |
| do średnicy uchwytu | 160 mm |
| szerokość rowka D | 8 mm |
| szerokość B | 20 mm |
| długość L | 85 mm |
| Pasujące do kodu barwnego | Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki |
| Pasujące do kodu barwnego | Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytu klinowego |