



Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. wielkości calowe, chromowanie, liczba wkrętek: 12Z



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627331 12Z
GTIN	7610733201631
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana (rozm. 1/20 czerniona), krawędzie nieco sfazowane.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 627170: rozm. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

liczba wkrętek	12
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne
kod kolorów	nie
Rodzaj produktu	Wkrętki

Akcesoria

627170 5/16

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 5/16 cal

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 1/16 cal

627170 1/16

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 7/32 cal

627170 7/32

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 3/32 cal

627170 3/32

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 5/64 cal

627170 5/64

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 1/8 cal

627170 1/8

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 7/64 cal

627170 7/64

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 1/20 cal

627170 1/20

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 5/32 cal

627170 5/32

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 9/64 cal

627170 9/64

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 1/4 cal

627170 1/4

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane
sześciokąt 3/16 cal

627170 3/16