


**Garant****Zestawy kluczy płaskich dwustronnych, liczba narzędzi: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	952523 11
GTIN	4062406097509
Klasa artykułu	91A

**Opis****Wykonanie:**

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. **Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym**, poniżej warstwa w **kontrastowym kolorze szarym** sygnalizuje brak narzędzia.

**w dostawie::**

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952523: 1 szt.  
Klucze płaskie dwustronne GARANT, nr 610600, rozm. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: po 1 szt.

**Opis techniczny**

liczba narzędzi	11
szerokość	250 mm
głębokość	600 mm
głębokość w G	24
szerokość w G	10
wersja	z kluczami do śrub (oczkowo-płaskich)
masa	2,003 kg
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość	30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G	10x24
Rodzaj produktu	Wkładki z tworzywa piankowego

## Akcesoria

Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 8X9 mm	610600 8X9
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 18X19 mm	610700 18X19
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 18X19 mm	610600 18X19
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 20X22 mm	610600 20X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 16X17 mm	610600 16X17
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 14X15 mm	610600 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 12X13 mm	610600 12X13
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 30X32 mm	610600 30X32
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 14X15 mm	610700 14X15
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 10X11 mm	610600 10X11
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 16X17 mm	610700 16X17
Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 952523	952001 952523
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 6X7 mm	610600 6X7
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 21X23 mm	610600 21X23
Dwustronny klucz płaski rozwartość klucza 20X22 mm	610700 20X22
Klucze płaskie, 2-stronne rozwartość klucza 24X27 mm	610600 24X27