

SONO  SWISS®**Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 1l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082923 1
GTIN	2050001962904
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: PRESET – ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

Opis techniczny

Moc szczytowa ultradźwięków	240 W
wysokość pojemnika do czyszczenia	60 mm

możliwość rozbudowy oddzielnika oleju	nie
długość urządzenia	206 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	1 l
wysokość urządzenia	178 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
moc grzewcza	60 W
szerokość pojemnika do czyszczenia	85 mm
szerokość urządzenia	118 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
długość pojemnika do czyszczenia	190 mm
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
masa	2 kg
Szerokość kosza wsadowego	66 mm
napięcie znamionowe	230 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	90 W
długość kosza wsadowego	172 mm
Wielkość nominalna	0,8 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT5 Pojemność l/kg 10	082935 10
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 10	082930 10
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 2,5	082930 2,5
	082926 1

Kosze wsadowe INOX Rozmiar pasujący do nr 082922 /
082923 / 082924 1

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 2,5	082934 2,5
Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg AK	082931 AK
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 10	082932 10
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 2,5	082932 2,5
Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg 1	082931 1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 10	082934 10