

SONO  SWISS®**Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 18 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082923 18
GTIN	2050001963468
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: PRESET – ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 386 mm

szerokość urządzenia: 355 mm

wysokość urządzenia: 320 mm

długość kosza wsadowego: 267 mm

Szerokość kosza wsadowego: 241 mm

wysokość pojemnika do czyszczenia: 200 mm

Opis techniczny

pojemność pojemnika do czyszczenia	18 l
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju	nie
wysokość urządzenia	320 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	200 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
długość pojemnika do czyszczenia	330 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
masa	8,7 kg
długość urządzenia	386 mm
Moc szczytowa ultradźwięków	800 W
szerokość pojemnika do czyszczenia	300 mm
moc grzewcza	800 W
szerokość urządzenia	355 mm
napięcie znamionowe	230 V
długość kosza wsadowego	267 mm
pobór mocy	1000 W
Szerokość kosza wsadowego	241 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Wielkość nominalna	12,9 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 18 Wielk.	082926 18
Pokrywy pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 18 wielk.	082927 18

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1	082930 T1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2	082930 T2
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3	082930 T3
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4	082930 T4
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5	082930 T5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6	082930 T6
Ochrona antykorozyjna I AK	082931 AK