

SONO  SWISS[®]**Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 30l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082923 30
GTIN	2050001962720
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: PRESET – ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeli na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

Opis techniczny

Moc szczytowa ultradźwięków	1200 W
pojemność pojemnika do czyszczenia	30 l

długość pojemnika do czyszczenia	570 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
masa	11,2 kg
możliwość rozbudowy oddzielnika oleju	nie
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
szerokość urządzenia	355 mm
moc grzewcza	1200 W
szerokość pojemnika do czyszczenia	330 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
długość urządzenia	570 mm
wysokość urządzenia	320 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	200 mm
napięcie znamionowe	230 V
Szerokość kosza wsadowego	238 mm
pobór mocy	1500 W
długość kosza wsadowego	443 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Wielkość nominalna	20,6 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 2,5	082930 2,5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 2,5	082934 2,5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 10	082930 10
	082932 10

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia
ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 10

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia
ultradźwiękowegoT5 Pojemność l/kg 10

082935 10

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia
ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 10

082934 10

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia
ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 2,5

082932 2,5

Kosze wsadowe INOX Rozmiar pasujący do nr 082922 /
082923 / 082924 30

082926 30

Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg AK

082931 AK

Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg 1

082931 1