

PRYOR

Zestawy wymiennych znaczników cyfrowych i literowych, pismo normalne, 0-9 i A-Z, wysokość pisma: 1,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Klasa artykułu	08P

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne narzędzia do wybijania, służące do szybkiego i racjonalnego znakowania **kilkoma literami i cyframi jednocześnie**.

Zastosowanie:

Do znakowania detali (np. tabliczek znamionowych, narzędzi, części maszyn itp.) z materiałów o **wytrzymałości do 1200 N/mm²**.

w dostawie::

100 stempli z czcionkami, 12 elementów dystansowych (wysokość czcionki 5 mm: 6 szt.), 1 pęseta, 1 klucz 6-kątny, 1 uchwyt w kasecie z tworzywa.

Część zamienna:

Pojedyncze czcionki można zamówić pod nr 085481, podając żadaną wysokość i rodzaj czcionki (np. nr 085481, wielk. 3/E).

Długość uchwytu stempla: 20 mm

długość korpusu: 15,87 mm

szerokość korpusu: 1,6 mm

wysokość korpusu: 3,2 mm

możliwe czcionki do wstawienia: 12

Opis techniczny

możliwe czcionki do wstawienia	12
szerokość korpusu	1,6 mm
wysokość pisma	1,5 mm
Długość uchwytu stempla	20 mm
wysokość korpusu	3,2 mm
długość korpusu	15,87 mm

Akcesoria

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/X mm	085481 1,5/X
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/J mm	085481 1,5/J
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/5 mm	085481 1,5/5
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5LEER mm	085481 1,5LEER
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/K mm	085481 1,5/K
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5// mm	085481 1,5//
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/9 mm	085481 1,5/9
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/8 mm	085481 1,5/8
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/P mm	085481 1,5/P
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/V mm	085481 1,5/V
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/3 mm	085481 1,5/3

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/L mm	085481 1,5/L
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/H mm	085481 1,5/H
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/Y mm	085481 1,5/Y
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/+ mm	085481 1,5/+
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/W mm	085481 1,5/W
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/. mm	085481 1,5/.
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/M mm	085481 1,5/M
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/Z mm	085481 1,5/Z
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/2 mm	085481 1,5/2
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/6 mm	085481 1,5/6
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/F mm	085481 1,5/F
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/& mm	085481 1,5/&
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/R mm	085481 1,5/R
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/B mm	085481 1,5/B
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/7 mm	085481 1,5/7
Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480 wysokość czcionki /znaków 1,5/S mm	085481 1,5/S
	085481 1,5/U

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/U mm

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/C mm

085481 1,5/C

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/Q mm

085481 1,5/Q

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/T mm

085481 1,5/T

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/G mm

085481 1,5/G

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/E mm

085481 1,5/E

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/D mm

085481 1,5/D

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/I mm

085481 1,5/I

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/, mm

085481 1,5/,

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/- mm

085481 1,5/-

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/4 mm

085481 1,5/4

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/A mm

085481 1,5/A

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/0 mm

085481 1,5/0

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/O mm

085481 1,5/O

Czcionki stalowe wymieniane oddzielnie do nr 085480
wysokość czcionki /znaków 1,5/N mm

085481 1,5/N