

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych 1/2 i 1/4 cala, liczba narzędzi: 41

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 953860 41 |
| GTIN | 4062406097653 |
| Klasa artykułu | 91A |

Opis
w dostawie::

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953860: 1 szt.

Nasadka 6-kątna 1/4 cala HOLEX nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/4 cala HOLEX nr 631720 rozm. 3; 4; 5: po 1 szt.

Grzechotka 1/4 cala HOLEX nr 632300: 1 szt.

Przedłużka 1/4 cala HOLEX nr 632420, rozm. 50; 150: po 1 szt.

Uchwyt wkrętakowy 1/4 cala HOLEX, nr 632835: 1 szt.

Przetyczka 1/4 cala HOLEX nr 633029, rozm. 116: 1 szt.

Przegub Cardana 1/4 cala HOLEX nr 633520, rozm. 1/4: 1 szt.

Grzechotka 1/2 cala HOLEX nr 640220: 1 szt.

Przedłużka 1/2 cala HOLEX nr 641020, rozm. 130; 255: po 1 szt.

Przetyczka 1/2 cala HOLEX nr 641320, rozm. 295: 1 szt.

Przegub Cardana 1/2 HOLEX nr 641620, rozm. 1/2: 1 szt.

Nasadka 12-kątna 1/2 cala HOLEX nr 642120 rozm. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 szt.

Nasadka 6-kątna wkrętakowa 1/2 cala HOLEX nr 643220 rozm. 8; 10; 12; 14: po 1 szt.

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G: 10 × 24

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

szerokość: 250 mm

głębokość: 600 mm

szerokość w G: 10

głębokość w G: 24

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| liczba narzędzi | 43 |
| głębokość w G | 24 |
| szerokość | 250 mm |
| głębokość | 600 mm |
| szerokość w G | 10 |
| Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość | 30 mm |
| Stopień wypełnienia szuflady w G | 10 × 24 |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm | 642120 13 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm | 643220 12 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala | 632300 |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm | 632420 50 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 5 mm | 631720 5 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 14 mm | 642120 14 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm | 631020 9 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala | 640220 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 4 mm | 631720 4 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 32 mm | 642120 32 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm | 642120 27 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm | 642120 22 |
| | 631720 3 |

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 3 mm

| | |
|--|---------------|
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm | 642120 17 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm | 631020 7 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm | 631020 6 |
| Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm | 641320 295 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm | 631020 5 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm | 643220 10 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm | 642120 16 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm | 641020 255 |
| Uchwyt wkrętakowy Multicraft 1/4 cala | 632835 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm | 631020 10 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm | 642120 18 |
| Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm | 633029 116 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm | 643220 14 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm | 642120 19 |
| Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm | 643220 8 |
| Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm | 632420 150 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm | 641020 130 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm | 631020 8 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm | 642120 21 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 15 mm | 642120 15 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm | 631020 4 |
| Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi pasuje do asortymentu twardych pianek 953860 | 952001 953860 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm | 642120 30 |
| Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm | 631020 13 |
| Nasadka 12-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm | 642120 24 |