

SONO  SWISS®**Myjka ultradźwiękowa DURA-S, pojemność: 140 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082925 140
GTIN	2050002003521
Klasa artykułu	04E

**Opis****Wykonanie:**

Wanny z ciągniętej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenie wielczęstotliwościowe ze stali stopowej Duplex, generator z regulatorem mocy i zabezpieczeniem przeciwzwarciovym

**Zastosowanie:**

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliiny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

**w dostawie::**

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 700 mm

szerokość urządzenia: 750 mm

wysokość urządzenia: 800 mm

długość kosza wsadowego: 530 mm  
Szerokość kosza wsadowego: 450 mm  
wysokość pojemnika do czyszczenia: 550 mm

## Opis techniczny

szerokość urządzenia	750 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	140 l
Moc szczytowa ultradźwięków	2400 W
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju	nie
szerokość pojemnika do czyszczenia	500 mm
długość urządzenia	700 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
masa	80 kg
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
wysokość urządzenia	800 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	550 mm
długość pojemnika do czyszczenia	650 mm
moc grzewcza	7500 W
długość kosza wsadowego	530 mm
Szerokość kosza wsadowego	450 mm
pobór mocy	8840 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	400 V
Wielkość nominalna	142 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

## Akcesoria

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 140 Wielk.	082926 140
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1	082930 T1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2	082930 T2
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3	082930 T3
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4	082930 T4
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5	082930 T5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6	082930 T6
Ochrona antykorozyjna I AK	082931 AK