

Garant GRIDLINE

Sześciokątne stoły warsztatowe, 20×20G, model: 7**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	925804 7
GTIN	4062406102142
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Sześciokątny stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Model 6 z **6 szufladami**, Model 7 z **7 szufladami** w każdym bloku.

Błat o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejony wodoodpornie. Pokryty lakierem bezbarwnym, odpornym na działanie promieni UV.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontów mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

w dostawie::

6 obudów szuflad, 6 przegród blaszanych, blat roboczy, elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość	850 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
wysokość bloku szuflad	800 mm

materiał blatu	Bukowy multipleks
masa	640 kg
Liczba szuflad	7
ComfortClose	nie
głębokość bloku szuflad	650 mm
Seria	vario
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	2000 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Sześciokątne stoły warsztatowe

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200