


**Garant**

**Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, z półkami wysuwanymi w 100%, Głębokość użytkowa 1350 mm, wysokość: 2000 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	993401 2000
GTIN	4062406097967
Klasa artykułu	91W

**Opis****Wykonanie:**

Rama stojąca z ceowników o szerokości 100 mm, z **3 albo 4 całkowicie wysuwanymi półkami** (100% wysuw). Otwory do zawieszania co 50 mm. **Ze sztangą zamykającą (indywidualna blokada wysuwu)**, pokrywą górną i tylną ścianą (2-częściową).

**Powłoka lakiernicza:**

Rama, ściana tylna – szary jasny RAL7035, wysuwane półki – antracyt RAL7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

- **Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.**
- **Regały mogą mieć ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310 – 993316.**
- **Przy maksymalnym obciążeniu regału podstawowego + 1 regału dostawnego powstają następujące obciążenia posadzki: obciążenie punktowe 2500 kg, nacisk powierzchniowy 10 kg/cm<sup>2</sup>, obciążenie powierzchniowe na m<sup>2</sup> 3290 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

magazynowanie palet: Wzdłużne magazynowanie palet

wysokość użytkowa: 1890 mm  
 wysokość użytkowa wysuwanych półek: 35 mm  
 liczba szufladopółek wysuwanych w 100%: 3  
 nośność wysuwanej półki: 1000 kg  
 maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła: 500 kg  
 maksymalne obciążenie pola: 4000 kg

## Opis techniczny

wysokość użytkowa	1890 mm
wysokość	2000 mm
liczba szufladopółek wysuwanych w 100%	3
nośność wysuwanej półki	1000 kg
wysokość użytkowa wysuwanych półek	35 mm
maksymalne obciążenie zabezpieczenia od czoła	500 kg
maksymalne obciążenie pola	4000 kg
Grubość materiału	2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	1000 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	4000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Regulacja wysokości co	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	Głębokość użytkowa 1350 mm
szerość	1120 mm
głębokość	1370 mm
szerość użytkowa	920 mm
głębokość użytkowa	1350 mm
szerość użytkowa wysuwanych półek	830 mm
głębokość użytkowa wysuwanych półek	1200 mm
magazynowanie palet	Wzdłużne magazynowanie palet

Rodzaj produktu

Regał o dużej nośności