

Garant GRIDLINE

Sześciokątne stoły warsztatowe, 20×20G, model: 6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	925804 6
GTIN	4062406102135
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Sześciokątny stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Model 6 z **6 szufladami**, Model 7 z **7 szufladami** w każdym bloku.

Błat o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejony wodoodpornie. Pokryty lakierem bezbarwnym, odpornym na działanie promieni UV.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontów mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

w dostawie::

6 obudów szuflad, blat roboczy, elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

wysokość bloku szuflad: 800 mm

szerokość bloku szuflad: 600 mm

głębokość bloku szuflad: 650 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

Liczba szuflad	6
wysokość bloku szuflad	800 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
masa	600 kg
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	850 mm
ComfortClose	nie
Seria	vario
materiał blatu	Bukowy multipleks
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	2000 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Sześciokątne stoły warsztatowe

Akcesoria

Przegrody z blachy stalowej do stołów warsztatowych sześciokątnych szerokość korpusu 600 mm	933522 600
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950320 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4	950320 150/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5	950320 150/5
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26