

SONO  SWISS®**Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 3l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082923 3
GTIN	2050001962911
Klasa artykułu	04E

**Opis****Wykonanie:**

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: PRESET – ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

**Zastosowanie:**

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

**w dostawie::**

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

**Opis techniczny**

szerokość urządzenia	190 mm
wysokość urządzenia	220 mm

wysokość pojemnika do czyszczenia	97 mm
długość urządzenia	300 mm
moc grzewcza	200 W
możliwość rozbudowy oddzielnika oleju	nie
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
długość pojemnika do czyszczenia	235 mm
Moc szczytowa ultradźwięków	320 W
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
szerokość pojemnika do czyszczenia	134 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia	3 l
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
masa	2,8 kg
długość kosza wsadowego	191 mm
pobór mocy	280 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość kosza wsadowego	95 mm
napięcie znamionowe	230 V
Wielkość nominalna	1,9 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

## Akcesoria

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 10	082932 10
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 2,5	082934 2,5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 10	082930 10
Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg AK	082931 AK

Kosze wsadowe INOX Rozmiar pasujący do nr 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Ochrona antykorozyjna Pojemność l/kg 1	082931 1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT2 Pojemność l/kg 2,5	082932 2,5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT1 Pojemność l/kg 2,5	082930 2,5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT4 Pojemność l/kg 10	082934 10
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowegoT5 Pojemność l/kg 10	082935 10