

SONO  SWISS[®]**Myjka ultradźwiękowa DURA-T, pojemność: 45 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082924 45
GTIN	2050002003507
Klasa artykułu	04E

Opis**Wykonanie:**

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: DURA – spawane wanny ze stali stopowej DUPLEX do pracy wielozmianowej.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 600 mm

szerokość urządzenia: 425 mm

wysokość urządzenia: 467 mm

długość kosza wsadowego: 455 mm

Szerokość kosza wsadowego: 265 mm

wysokość pojemnika do czyszczenia: 300 mm

Opis techniczny

długość urządzenia	600 mm
długość pojemnika do czyszczenia	500 mm
moc grzewcza	1600 W
wysokość urządzenia	467 mm
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju	nie
masa	25,5 kg
Moc szczytowa ultradźwięków	1600 W
szerokość pojemnika do czyszczenia	300 mm
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
pojemność pojemnika do czyszczenia	45 l
wysokość pojemnika do czyszczenia	300 mm
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
szerokość urządzenia	425 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
Szerokość kosza wsadowego	265 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	2000 W
długość kosza wsadowego	455 mm
napięcie znamionowe	230 V
Wielkość nominalna	35 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

Akcesoria

Pokrywy pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 45 wielk.	082927 45
	082926 45

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 45 Wielk.

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1

082930 T1

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2

082930 T2

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3

082930 T3

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4

082930 T4

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5

082930 T5

Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6

082930 T6

Ochrona antykorozyjna I AK

082931 AK