

**Półfabrykaty, kształt A, SK 50, wymiar A: 315mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301302 315
GTIN	4062406105037
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Stożek niesamohamowny oraz kołnierz hartowane i szlifowane.

**Materiał:**

16 MnCr5

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	315 mm
Ø zewn. D	97 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	97 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Rodzaj produktu	Półfabrykaty,

**Akcesoria**

308720 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN  
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków  
niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308660 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308650 50

Klucz dynamometrycznyz grzechotką przełączalną  
maksymalny moment obrotowy 200 Nm

656050 200

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B  
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągającekształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308640 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388  
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Sworznie dociągającekształt A do stożka  
niesamohamownego 50

---

308600 50