

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Myjka ultradźwiękowa DURA-S, pojemność: 220 l****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082925 220
GTIN	2050002003538
Klasa artykułu	04E

**Opis****Wykonanie:**

Wanny z ciągniętej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenie wielczęstotliwościowe ze stali stopowej Duplex, generator z regulatorem mocy i zabezpieczeniem przeciwzwarciovym

**Zastosowanie:**

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliiny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

**w dostawie::**

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

długość urządzenia: 800 mm

szerokość urządzenia: 900 mm

wysokość urządzenia: 800 mm

długość kosza wsadowego: 630 mm  
Szerokość kosza wsadowego: 600 mm  
wysokość pojemnika do czyszczenia: 550 mm

## Opis techniczny

masa	110 kg
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju	nie
Moc szczytowa ultradźwięków	3600 W
możliwość rozbudowy modułu suszącego	nie
szerokość urządzenia	900 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	650 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	550 mm
moc grzewcza	10000 W
pojemność pojemnika do czyszczenia	220 l
możliwość rozbudowy modułu płuczącego	nie
długość pojemnika do czyszczenia	750 mm
wysokość urządzenia	800 mm
długość urządzenia	800 mm
możliwość rozbudowy filtra pompy	nie
długość kosza wsadowego	630 mm
pobór mocy	11940 W
Szerokość kosza wsadowego	600 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	400 V
Wielkość nominalna	220 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia

## Akcesoria

Kosze wsadowe INOX pasuje do nr 082922 / 082923 / 082924 220 Wielk.	082926 220
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T1	082930 T1
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T2	082930 T2
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T3	082930 T3
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T4	082930 T4
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T5	082930 T5
Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego I T6	082930 T6
Ochrona antykorozyjna I AK	082931 AK