

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z szufladami, 12×20G, Wysokość/liczba szuflad: 900/6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa szuflad	800 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
masa	69 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20

głębokość	650 mm
szerokość	400 mm
Liczba szuflad	6
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość użytkowa	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
wysokość	900 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
liczba drzwi	0
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927500 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927500 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Obudowa 16G, do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 900 mm	927412 900
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21