

Garant GRIDLINE

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 125 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927505 125 |
| GTIN | 4062406109882 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Z **jednoręcznym odblokowywaniem szuflad** – zapobiega otwieraniu się szuflad podczas transportu. Konieczne do wszystkich wózków montażowych ew. przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do :

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 100 mm

szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 12

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 8 kg

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| o wysokości frontu | 125 mm |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| wysokość użytkowa | 100 mm |
| masa | 8 kg |
| szerokość użytkowa szuflad | 300 mm |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 12 |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 12×20G |
| Rodzaj produktu | Szuflady do przejezdnych szafek narzędziowych |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1 | 950250 75/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1 | 950270 125/1 |
| Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 12 | 951020 12 |