

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z drzwiami/szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad:
800/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm
 wysokość użytkowa: 700 mm
 szerokość użytkowa: 550 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

przyłga drzwiowa	prawe
wysokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa	550 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	50 kg
głębokość	650 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	800 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
Liczba szuflad	2
szerokość	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8