

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z szufladami, 12×20G, Wysokość/liczba szuflad: 300/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 300 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 225 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

**Opis techniczny**

szerokość użytkowa szuflad	300 mm
masa	30,6 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
szerokość użytkowa szuflad w G	12
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
głębokość	650 mm
Liczba szuflad	3
szerokość	400 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość użytkowa	225 mm
wysokość	300 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką  
Szerokość użytkowa szuflad w G 12

951020 12

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927500 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927500 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1