

Garant GRIDLINE

**Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927805 50
GTIN	4062406111878
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

**zwalniana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Do wyposażania przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

**Pasuje do :**

Wszystkie obudowy 24G.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość użytkowa: 25 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 7,9 kg

**Opis techniczny**

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
-------------------------------	-------

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
o wysokości frontu	50 mm
masa	7,9 kg
wysokość użytkowa	25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do przejezdnych szafek narzędziowych

## Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950300 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950300 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3	950300 50/3