

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady,  
20×20G, wysokość korpusu: 700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927730 700
GTIN	4062406111786
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwytami do pchania, pokrytymi 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®.

Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad.

**Obudowa może być wyposażona tylko w szuflady nr 927805!**

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 625 mm  
masa: 32,5 kg

## Opis techniczny

Ø koła	125 mm
szerokość	600 mm
masa	32,5 kg
szerokość użytkowa	550 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa	625 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
ComfortClose	nie
wysokość	900 mm
z podwyższoną krawędzią	tak
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa do samodzielnego wyposażenia

## Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 150 mm	927805 150
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 50 mm	927805 50

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 300 mm	927805 300
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 250 mm	927805 250
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm	927805 125
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20