

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 20×20G,
wysokość: 800 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927720 800 |
| GTIN | 4062406111700 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

masa: 21,6 kg

Opis techniczny

| | |
|------------------------|--|
| głębokość | 650 mm |
| wysokość | 800 mm |
| wysokość użytkowa | 700 mm |
| szerokość użytkowa | 550 mm |
| szerokość | 600 mm |
| masa | 21,6 kg |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20×20G |
| Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia |

Aksesoria

| | |
|--|------------|
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm | 927800 300 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm | 927800 50 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927800 100 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm | 927800 250 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm | 927800 150 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm | 927800 75 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm | 927800 125 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm | 927800 200 |
| Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20 | 951020 20 |