


Garant**Zestaw do polerowania CaraFin, diamentowy 5-częściowy, Typ: SET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557507 SET
GTIN	4062406112172
Klasa artykułu	50N

Opis**Wykonanie:**

Zestaw nowoczesnych diamentowych narzędzi do polerowania. **Ziarna diamentu** są mocno osadzone w elastycznym korpusie **bez użycia spoiwa**. Dzięki temu większa część ziaren ściernych pozostaje odsłonięta. Powoduje to **znacznie większe ścieranie** w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zalety:

- **wyższa wydajność obróbki ubytkowej,**
- **lepsza jakość powierzchni,**
- **odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych.**

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do ręcznego, **zachowującego kontury polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni wszystkich materiałów**. Optymalne dostosowywanie do obrabianego detalu.

- **pasy polerskie D151 – polerowanie wstępne,**
- **pasy polerskie D64 – polerowanie,**
- **pasy polerskie D10 – polerowanie końcowe,**
- **sukno polerskie (średnie) D3 – połysk,**
- **sukno polerskie (miękkie) D1 – wysoki połysk.**

w dostawie::

1× sukno polerskie (średnie) 180 x 90 mm, pokryte ziarnem diamentowym D3, zob. też artykuł 552790 D3

1× sukno polerskie (miękkie) 180 x 75 mm, pokryte ziarnem diamentowym D1, zob. też artykuł 552785 D1

1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm, pokryty ziarnem diamentowym D10, zob. też artykuł 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (pas samoprzylepny) / 529115 D15 (pilnik polerski)

1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm; pokryty ziarnem diamentowym D64, zob. też artykuł 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (pas samoprzylepny) / 529115 D64 (pilnik polerski)

1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm; pokryty ziarnem diamentowym D151, zob. też artykuł 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (pilnik polerski)

Opis techniczny

oznaczenie ziarnistości	D
liczba części	5
Seria	CaraFin
Rodzaj produktu	Środki polerskie