

Garant**Moduły, rodz. mod.: CH250V/2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 928470 CH250V/2 |
| GTIN | 4062406116705 |
| Klasa artykułu | 91P |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie moduły zaprojektowano jako gniazdka wtykowe z zestykiem ochronnym (Schuko) i odpowiadają klasie ochronności I.

Zastosowanie:

Poniżej opisano wersje naszych gniazdek wtykowych z odpowiednimi typami wtyczek. Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyczki.

Niemcy / DE: Typ F

Szwajcaria / CH: Typ J

Włochy / IT: Typ L

Francja / FR: Typ E

Czechy / CZ: Typ E

Wielka Brytania / GB: Typ G

Dania / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Pasuje do :

Nr 925885, 927325, 928411–928413, 928421, 928441–928444, 928500 oraz 928510.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **W przypadku indywidualnego wyposażania modułów pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby jednostek podziału szyn mediów.**

- **Art. nr 928470 rozm. US110V/1 oraz US110V/2 wolno montować tylko z następującymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.**
- **Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek lub gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

jednostki podziału: 2E

opis: 2 gniazdka z zestykiem ochronnym (Schuko) z klapką

typ: J

napięcie znamionowe: 250V / AC

prąd znamionowy: 10A

Opis techniczny

| | |
|---------------------|--|
| opis | 2 gniazdka z zestykiem ochronnym (Schuko) z klapką |
| oznaczenie kraju | CH |
| jednostki podziału | 2E |
| napięcie znamionowe | 250V / AC |
| prąd znamionowy | 10A |
| typ | J |
| masa | 0,2 kg |
| wysokość | 137 mm |
| szerokość | 200 mm |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Moduł zasilający do stołów warsztatowych |