

**Stoły warsztatowe z 2 szufladami i 2 drzwiami skrzydłowych, dł. blatu: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	929500 1500
GTIN	4062406117764
Klasa artykułu	92W

**Opis****Wykonanie:**

- blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
- podstawa - spawana z blachy stalowej
- szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
- drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
- centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 180

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 180

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 360

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 360

**Wyp. dodatkowe:**

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, **malowane proszkowo, półki ocynkowane.**

**wskazówka:**

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

**Opis techniczny**

stół warsztatowy połączony szeregowo	nie – za duży występ blatu
Liczba szuflad	2
szerokość podstawy	1200 mm
szerokość użytkowa szuflad	490 mm
głębokość podstawy	630 mm
wysokość	850 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony)	360 mm
głębokość blatu	700 mm
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	700 kg
wysokość drzwiczek (z prawej strony)	360 mm
grubość blatu	40 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
stół warsztatowy zamykany centralnie	tak
głębokość użytkowa szuflad	520 mm
długość blatu	1500 mm
masa	81 kg
Grubość materiału	1,5 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	100 kg
grubość płyty	40 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	90 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
kompensacja wysokości	20 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

---

## Aksesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-9, bez wkładki

914202