



Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 40-50mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428830 40-50 |
| GTIN | 7630041117059 |
| Klasa artykułu | 45A |

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do **bardzo dokładnych pomiarów** otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (**bez spowodowanego przechyłem błędu** pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany układ pomiarowy **CAPA μ**. Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, kabel do transmisji danych, nadajnik radiowy nr 498921, adapter radiowy nr 498924.

wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|------------|
| wymiar a | 11 mm |
| zakres pomiarowy | 40 - 50 mm |
| głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1604 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 104 mm |
| granica błędu | 0,004 mm |

| | |
|---|--|
| odczyt | 0,001 mm |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 |
| stopień ochrony IP | IP 54 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| norma | DIN 863 |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| złącze | Złącze Digimatic |
| złącze | Interfejs RS232C |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta |
| Kalibracja | B6 |
| Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm | 022510 200 |
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm | 022500 50 |

Akcesoria

| | |
|--|---------------|
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/150 | 428802 4/150 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO Typ 4/500 | 428802 4/500 |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm | 484030 45 |