



Cyfrowy mikrometr z wrzecionem przesuwным, i-wi, Zakres pomiarowy: 25-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiającą pewny odczyt. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z mechanizmem szybkiego przesuwu. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przelączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Opis:

- **skok wrzeciona 5 mm na obrót skraca czas pomiaru,**
- **nieobracające się wrzeciono nie uszkadza mierzonych powierzchni.**

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Opis techniczny

skok wrzeciona	5 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
granica błędu	2 µm
odczyt	0,00005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	B2
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	Norma zakładowa
złącze	system radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja Mikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100

Akcesoria

Odbiornik radiowy do Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
--	--------------

