

**Zestaw adapterów do kluczy oczkowych z grzechotką, Liczba części: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614852 4
GTIN	4062406128395
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

6-kątny trzpień z kulką na sprężynie lub elementem naciskowym, do zamocowania w kluczu oczkowym.

Rozm. 1–3: Kwadrat zewnętrzny wg DIN 3120 z wypychaczem do nasadek kluczy.

Rozm. 4: Gniazdo sześciokątne wg DIN 3126 D 6,3 do mocowania bitów.

Zaleta:

Za pomocą adaptera klucz oczkowy z grzechotką z SW 10, 13 lub 19 mm staje się grzechotką.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Zawartość:

po 1 szt. nr 614850: wielk. 1; 2; 3; 4

w dostawie::

Po 1 adapterze nr 614850: wielk. 1; 2; 3; 4

pasują do SW kluczy: 10 mm

pasują do SW kluczy: 13 mm

pasują do SW kluczy: 19 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Opis techniczny

pasują do SW kluczy	10 mm
pasują do SW kluczy	13 mm
pasują do SW kluczy	19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe 6-kątne	D 6,3 mm
materiał	Stal chrom-wanad
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Adapter czworokątny

Akcesoria

Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie liczba wkrętaków 5	614810 5
Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie liczba wkrętaków 4	614810 4
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 13 mm	614820 13
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka rozwartość klucza 10 mm	614816 10
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką rozwartość klucza 13 mm	614812 13
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15° rozwartość klucza 19 mm	614875 19
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000 rozwartość klucza 13 mm	614870 13
Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie wykonanie krótkie liczba wkrętaków 5	614818 5
	614810 10

Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką,
w torbie liczba wkrętałów 10

Klucz oczkowy, dwustronny, zapadkowy, odgięcie pod kątem 15° rozwarłość klucza 17X19 mm 614845 17X19

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15° rozwarłość klucza 10 mm 614875 10

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwarłość klucza 10 mm 614820 10

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° rozwarłość klucza 19 mm 614820 19

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką rozwarłość klucza 19 mm 614812 19

Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie z główką obrotową, liczba wkrętałów 5 614814 5

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka rozwarłość klucza 19 mm 614816 19

Oczkowe klucze dwustronne, zapadkowe rozwarłość kluczy 10X12 mm 614843 10X12

Klucz oczkowy, dwustronny, zapadkowy, odgięcie pod kątem 15° rozwarłość klucza 10X11 mm 614845 10X11

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka rozwarłość klucza 13 mm 614816 13

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6001 Switch, przełączalne, odsadzone o 15° rozwarłość klucza 13 mm 614875 13

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000 rozwarłość klucza 19 mm 614870 19

Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie z główką obrotową, liczba wkrętałów 10 614814 10

Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie wykonanie krótkie liczba wkrętałów 10 614818 10

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER 6000 rozwarłość klucza 10 mm 614870 10

Klucz oczkowy, dwustronny, zapadkowy, odgięcie pod kątem 15° rozwarłość klucza 12X13 mm 614845 12X13

614812 10

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką
rozwartość klucza 10 mm

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 4	614850 4
Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 1	614850 1
Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2	614850 2
Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 3	614850 3