



## Magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie UniPower, Typ: 406UP



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 382000 406UP  |
| GTIN             | 2050001777591 |
| Klasa artykułu   | 38D           |

### Opis

#### Wykonanie:

- Nowa, opatentowana konstrukcja monoblokowa zapewniająca maksymalną sztywność i niezawodność.
- Szybkozłącze do przyłączy elektrycznych.
- Gwintowane tulejki w każdym biegunie wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości.
- Solidność zapewnia konstrukcja oparta na pojedynczym bloku oraz wykorzystanie zintegrowanych płyt biegunowych.

#### Zalety:

- Brak wibracji chroni narzędzie i obrabiarkę.
- Obróbka 5-stronna bez konturów kolidujących.
- Pełne wykorzystanie odcinków przesuwu.
- Znaczne skrócenie czasu uzbrajania.
- Niewrażliwe na awarię zasilania.
- Szybkie i dokładne frezowanie płaskorównoległe.
- Jednakowa siła mocowania na całej powierzchni mocowania.
- Niewielka wysokość.
- Bardzo duże siły mocowania.
- Łatwe i szybkie pozycjonowanie obrabianych przedmiotów.

#### Zastosowanie:

W budowie form, urządzeń albo maszyn.

#### w dostawie::

Z układem sterowania ST200FA z wtyczką 5-biegunową, do sterowania magnetyczną płytą mocującą.

#### Wyp. dodatkowe:

rozszerzenia biegunowe nr382010.

**wskazówka:**

**Pakiet instalacyjny do sterowania wieloma magnetycznymi płytami mocującymi z magnesami trwałymi włączanymi elektrycznie jest dostarczany na zamówienie!**

Kabel zasilający jest dostarczany bez wtyczki. **Przyłącze sieciowe 400 V / 50 Hz.**

**Opis techniczny**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| maks. siła mocowania | 145 kN                     |
| szerokość            | 400 mm                     |
| liczba biegunów      | 24                         |
| długość              | 600 mm                     |
| wysokość             | 51 mm                      |
| masa                 | 90 kg                      |
| podziałka biegunów   | 62 mm                      |
| zasilanie energią    | Zasilanie sieciowe         |
| Rodzaj produktu      | Magnetyczne płyty mocujące |

**Akcesoria**

Rozszerzenia biegunowe do elektromagnetycznej płyty mocującej przy pomocy magnesu trwałego UniPower Typ PMQ

382010 PMQ

Rozszerzenia biegunowe do elektromagnetycznej płyty mocującej przy pomocy magnesu trwałego UniPower Typ PFR

382010 PFR