



Suwmiarki cyfrowe uniwersalne, zakres pomiarowy: 400 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	417700 400
GTIN	2050001778031
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.

w dostawie::

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032. Wymienne końcówki pomiarowe z kulką o \varnothing 3 mm i tulejką zaciskową z gwintem wewnętrznym M 2,5.

Wyp. dodatkowe:

W wielk. 400-650 - można stosować wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900-4910 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498948.

wskazówka:

Inne części pomiarowe na zapytanie.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

zakres pomiarów zewnętrznych: 0 - 320 mm

zakres pomiarów wewnętrznych: 42 - 400 mm

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 103 mm

\varnothing końcówek pomiarowych kulistych: 3 mm

Opis techniczny

zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 320 mm
długość szczęk	103 mm
zakres pomiarowy	0 - 400 mm
Kalibracja	A1
stopień ochrony IP	IP 67
Ø końcówek pomiarowych kulistych	3 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	42 - 400 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Trzpienie z HM typ 18/3	434910 18/3
Trzpienie stalowe typ 18/3	434900 18/3
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Wyposażenie suwmiarek typ TAST	417701 TAST
Wyposażenie suwmiarek typ BUCHSE	417701 BUCHSE