

KÄRCHER**Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho, oznaczenie producenta:
NT65APME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Klasa artykułu	07C

Opis**Wykonanie:**

uniwersalne **odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho**, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. **Automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.

- **umieszczony u góry duży płaski filtr fałdowy ECO umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra,**
- **automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra,**
- **dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania,**
- **wytrzymały pojemnik o pojemności 30 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.**
- **profesjonalny odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami i zbiornikiem ze stali stopowej.**
- **prawie stała wydajność ssania dzięki efektywnemu, półautomatycznemu oczyszczaniu filtra AP przez ręcznie włączane uderzenie powietrza.**

w dostawie::

Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2x0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

wskazówka:

Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

pobór mocy: 2760 W

pojemność zbiornika: 65 l

średnica nominalna przyłącza: DN 40 mm

długość: 600 mm

szerokość: 480 mm

wysokość: 920 mm

Opis techniczny

masa	23 kg
wydajność objętościowa powietrza	2×74 l/s
długość węża ssącego	4 m
długość	600 mm
pobór mocy	2760 W
wysokość	920 mm
Oczyszczanie filtra	Półautomatyczne oczyszczanie filtra ApClean
poziom natężenia dźwięku przy pracy	73 dB(A)
szerokość	480 mm
pojemność zbiornika	65 l
klasa zapylenia - odkurzacza	L
podciśnienie	254 mbar
liczba turbin	2
długość przewodu	10 m
oznaczenie producenta	NT65APME
średnica nominalna przyłącza	DN 40 mm
System filtrów	Filtry fałdowe płaskie
cechy szczególne	Zbiornik ze stali stopowej

Akcesoria

Zestaw do wiórów, olejoodporny średnica nominalna przyłącza DN40	078526 DN40
Dysze gumowe ukośnie ścięte średnica nominalna przyłącza DN40	078527 DN40
Dysze do szczelin, wąskie, 13 mm średnica nominalna przyłącza DN40	078528 DN40
Zestawy worków, 5-elem. pasują do odkurzaczy typu NT65	072808 NT65
Filtry fałdowe płaskie pasują do odkurzaczy typu NT65	072809 NT65