

 GRIDLINE

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg, 20 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	930534 100
GTIN	4062406131180
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 24G nr 930525.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopóitek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20
 głębokość użytkowa szuflad w G: 20
 masa: 10 kg

Opis techniczny

masa	10 kg
wysokość użytkowa	75 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 20G

Akcesoria

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950320 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950320 100/3
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950300 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2