


 GRIDLINE

## Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg, 26 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	930634 100
GTIN	4062406131456
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

#### Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 30 × 24G nr 930625.

#### w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26 × 20

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm  
 szerokość użytkowa szuflad w G: 26  
 głębokość użytkowa szuflad w G: 20  
 masa: 13 kg

## Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26 × 20
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wysokość użytkowa	75 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
masa	13 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 × 20G

## Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950350 75/3
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950350 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950370 100/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950370 100/1

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

---

950350 75/2