


 GRIDLINE**Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg, 26 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 125 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930636 125
GTIN	4062406131531
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 200 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 30 × 24G nr 930625.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26 × 20

wysokość użytkowa: 100 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 26
 głębokość użytkowa szuflad w G: 20
 masa: 13 kg

Opis techniczny

wysokość użytkowa	100 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26 × 20
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
masa	13 kg
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 × 20G

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950350 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950370 125/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950350 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950350 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 125/2

950370 125/2