



Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg, 20 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931048 100
GTIN	4062406131920
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 200 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 28G nr 931035.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopółek: 200 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: Obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20 × 24

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 600 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20
 głębokość użytkowa szuflad w G: 24
 masa: 13 kg

Opis techniczny

masa	13 kg
wysokość użytkowa	75 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20 × 24
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Blokada wysuwu jednej szuflady	Obsługa jednoręczna
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 24G

Akcesoria

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950470 100/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950470 100/2
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950450 75/1
	950450 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine

Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine

Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950450 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950470 100/1