


 GRIDLINE

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg, 26 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931166 50
GTIN	4062406131982
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 30 × 28G nr 931155.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopólek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: Obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26 × 24

wysokość użytkowa: 25 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 26
 głębokość użytkowa szuflad w G: 24
 masa: 11 kg

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26 × 24
masa	11 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	26
Blokada wysuwu jednej szuflady	Obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
wysokość użytkowa	25 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 × 24G

Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950500 50/1
Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950510 50/2
Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950510 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950500 50/2

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine
Wysokość frontu szuflady / typ 50/3

950500 50/3