


 GRIDLINE

## Szuflada GridLine z obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg, 26 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931166 100
GTIN	4062406132002
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

#### Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 30 × 28G nr 931155.

#### w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: Obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26 × 24

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm  
 szerokość użytkowa szuflad w G: 26  
 głębokość użytkowa szuflad w G: 24  
 masa: 15 kg

## Opis techniczny

masa	15 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	Obsługa jednoręczna
wysokość użytkowa	75 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26 × 24
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	26 × 24G

## Akcesoria

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950500 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950500 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/3	950520 100/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/2	950520 100/2

Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950500 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950520 100/1