

HOLEX**Pilnik obrotowy HM, Z7 – średni, uzębienie naprzemienskośne. Ø chwytu 6 mm, HM, Typ: A0820****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG5075 A0820 |
| GTIN | 4045197730190 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis**Wykonanie:**

Pilniki obrotowe HM o dużej ciągliwości i stabilności krawędzi ostrza. Uchwyt składa się ze stali, jeśli średnica głowicy jest większa od średnicy uchwytu, w przeciwnym przypadku jest on nawet wykonany z węgliku spiekane. Uzębienie uniwersalne Z7 do usuwania zadziorów, łamania krawędzi, rąbania, obróbki połączeń spawanych i powierzchni. Zarówno do zastosowania ręcznego, jak i w przemysłowym zastosowaniu robotów.

Ø chwytu 6 mm

jak 540750. **Kształt walcowy (ZYAS), bez uzębienia czołowego.**

Zastosowanie:

Zarówno w zastosowaniach ręcznych, jak i przemysłowych zastosowaniach automatycznych nadaje się niemalże do wszystkich materiałów. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, oczyszczania spoin i obróbki płaszczyzn.

Zawartość:

10 trzpieni frezowych / wiązka

wskazówka:

Wydawane tylko w zastawach, nie indywidualnie! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1 wiązka

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Stopień wielkości uzębienia | średnia |
| oznaczenie uzębienia | Z7 |
| długość główki L ₁ | 19 mm |
| długość całkowita | 64 mm |
| Kształt | A0820 |
| rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemienskośne |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Ø główki | 8 mm |
| opis kształtu | walec bez uzębienia czołowego (ZYA) |
| zawartość | 10 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Stal < 900 N/mm ² | nadają się | | |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | | |
| Stal < 55 HRC | nadają się | | |
| Stal < 60 HRC | nadają się | | |
| INOX | nadają się warunkowo | | |
| Ti | po spełnieniu określonych warunków | | |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | | |
| uniw. | nadaje się | | |

Akcesoria

Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem
naprzemianskośnym Typ A0820

540750 A0820