

**PRYOR****Zestawy znaczników cyfrowych, 10 szt. pismo normalne 0-9, wysokość pisma: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085405 4
GTIN	5022044000230
Klasa artykułu	08W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główna ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasce z tworzywa sztucznego.

**wysokowydajne stemple precyzyjne**, niklowane chemicznie, bardzo duża trwałość.

**Pismo normalne** tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

**Zastosowanie:**

Do znakowania detali z materiałów o **wytrzymałości**

**do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Część zamienna:**

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

**wskazówka:**

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.

## Opis techniczny

Ograniczenie głębokości	tak
trzon	9,5
wysokość pisma	4 mm
długość całkowita	70 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki ręczne

## Akcesoria

Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/4	085411 4/4
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/6	085411 4/6
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/0	085411 4/0
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/9	085411 4/9
Uchwyt do stempla do znakowania Typ GRIP	085475 GRIP
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/7	085411 4/7
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/8	085411 4/8
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/3	085411 4/3
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/2	085411 4/2
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/5	085411 4/5
Znaczniki cyfrowe – pojedyncze, pismo normalne 0-9 Wysokość czcionki (mm) / znaki 4/1	085411 4/1